

Garant**Kotúčová fréza so závitom Šírka $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 63mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218542 63
GTIN	4045197849984
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Kotúčová fréza vyrobená z robustnej špeciálnej ocele na zníženie vibrácií.

Použitie:

Na frézovanie drážok a štrbín. Môže sa použiť pre plochú alebo neplochú spodnú stranu drážky.

Upozornenie:

Možné je objednať kotúčovú frézu do $\varnothing D = 200$ mm.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. IP9**.

Technický opis

efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	4
Celková dĺžka L_{celk}	35 mm
\varnothing rezných hrán D_c	63 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	14 mm

Montážny závit M	M16
vhodná otočná rezná platnička	SNHX
Počet otočných rezných platničiek	8
Šírka a _p	5 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Vnútorne chladenie	nie
Výmena nástrojov	PowerCard
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SN.. 1103
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotúčová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219949
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP