

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 30/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 10IP**.

Technický opis

Uhol rampy α_{\max}	2,23 Stupeň
Ø rezných hrán D_c	30 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Celková dĺžka L_{celk}	200 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\min}	48 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.090416
Vítacie cirkulárové frézy Ø D_{\max}	58 mm
Ø D_3	18 mm
Dĺžka výčnelku L_1	120 mm
Počet rezných hrán Z	3
Vnútorné chladenie	áno

Dĺžka rampy L pre α_{\max}	15,43 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	16 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2