

**Garant****30° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216548 6
GTIN	4045197851727
Trieda položky	210

**Popis****Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický opis**

Dĺžka výčnelku $L_1$	38 mm
maximálny $\varnothing$ skosenia $D_{max}$	32 mm
Počet rezných hrán Z	2
vhodná otočná rezná platnička	260986 HB725-1
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219844 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ D	6 mm
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	25 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	100 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vpred	120 Stupeň
Uhol nastavenia k	30 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Fazetková fréza

**Príslušenstvo**Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený  
uťahovací moment 3,0

211750 3,0

Upínacia skrutka

219844