

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 32/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212816 32/2
GTIN	4045197939319
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Montážny závit M	M16
Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
$\varnothing D_2$	29 mm
Uhol rampy α_{max}	3,71 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{max}	12,34 mm
Vítacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
\varnothing rezných hrán D_c	32 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{min}$	48 mm

Vřtacie cirkulárové frēzy $\varnothing D_{max}$	62 mm
Vnřtorné chladenie	áno
$\varnothing D_3$	16 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Počet rezných hrán Z	2
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so zãvitom
Použitie frēzy	Cirkulãrna frēza
Použitie frēzy	Ramping
Použitie frēzy	Kruhové frēzovanie
Stratégia obrãbania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia frēza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťãhací moment 5,0	211750 5,0