

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 40/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepelou č. **674252 veľ. 15IP**.

Technický opis

Ø D ₃	24 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	20,34 mm
Celková dĺžka L _{celk}	110 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Vnútorné chladenie	áno
Uhol rampy α _{max}	2,25 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	78 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	64 mm
Ø stopky D _s h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	3

Ø rezných hrán D _c	40 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0