

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, Ø D / počet čepielok  
Z: 80/6mm**


**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Trieda položky	210

**Popis**
**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,0** s čepeľou č. **674252 veľ. 15IP**.

**Technický opis**

Vnútorne chladenie	áno
Výrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	144 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	80 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	60,34 mm
Uhol rampy α <sub>max</sub>	0,76 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Počet rezných hrán Z	6
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1,5 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	158 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0