

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok
Z: 30/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelou č. **674252 vel. 15IP**.
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

Technický opis

Ø D ₃	14 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	1,5 mm
Montážny závit M	M16
Ø D ₂	29 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka rampy L pre α _{max}	10,34 mm
Uhol rampy α _{max}	4,42 Stupeň
Ø rezných hrán D _c	30 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516

Celková dĺžka L_{celk}	47 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{min}}$	44 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Vnútorne chladenie	áno
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\text{max}}$	58 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0