

Garant

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, s otvorom, Ø D / počet čepielok
Z: 66/5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212817 66/5
GTIN	4045197939395
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek na vymeniteľné doštičky č. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepeľou č. **674252 vel. 15IP**.

Technický opis

Vítacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	116 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	46,34 mm
Počet rezných hrán Z	5
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	XDM.120516
Ø rezných hrán D _c	66 mm

Výtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	130 mm
$\varnothing D_3$	50 mm
Uhol rampy α_{\max}	0,99 Stupeň
Vnútorne chladenie	áno
Výtacie cirkulárové frézy a_p	1,5 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	11 Stupeň
Fz Helix	0,8
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,0	211750 5,0
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP