

Garant**GARANT Softcut® HSI, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 40/5mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214904 40/5
GTIN	4045197939463
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná ocel odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému uťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Technický opis

Ø D ₂	28,7 mm
Celková dĺžka L _{celk}	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Ø rezných hrán D _c	40 mm
Počet rezných hrán Z	5

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Montážny závit M	M16
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219863