



Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM\*\*\*, Ø kotúč×šírka kotúča: 115X7mm



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	560405 115X7
GTIN	9003175760497
Trieda položky	53T

## Popis

### Prevedenie:

**Špeciálny typ** na spracovanie **neželezných kovov ako hliník, mosadz, bronz atď.**

**Špecifikácia: A36L-BFX.**

- **Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.**
- **Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)**
- **Uhol brúsenia 20° až 30°**
- **Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.**

## Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
maximálne otáčky	13300 min <sup>-1</sup>
Šírka kotúča	7 mm
Ø kotúčov	115 mm

Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň
optimalizované pre materiál	Hliník
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		