

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang široké členenie, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215952 32/3
GTIN	4045197939852
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet rezných hrán Z	3
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	200 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP