

Garant

90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 16/2mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215954 16/2
GTIN	4045197939869
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L ₁	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p max}	8 mm
Celková dĺžka L _{celk}	78 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 1 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z	2
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	stopka Weldon

Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP