

Garant**90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215956 25/4
GTIN	4045197939920
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Dĺžka výčnelku L_1	30 mm
Ø rezných hrán D_c	25 mm
Počet rezných hrán Z	4
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø stopky D_s h6	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň

Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2