

Garant**90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, so závitom, Ø D / Z_{eff}: 32/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215974 32/3
GTIN	4045197940117
Trieda položky	210

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	39 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Ø rezných hrán D_c	32 mm
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	3
Ø D_2	30 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Montážny závit M	M16
Séria	Power Tang
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Počet otočných rezných platničiek	15
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90
Použitie frézy	Kruhové frézovanie

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2