

**Garant****90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 32/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215972 32/3
GTIN	4045197940087
Trieda položky	210

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	47 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	69 mm
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	3
Celková dĺžka $L_{celk}$	131 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Séria	Power Tang
Počet otočných rezných platničiek	18
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno

Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP