

**Garant**

**90° tangenciálna vysokovýkonná rohová fréza GARANT Power Tang úzke členenie, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 50/7mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215968 50/7
GTIN	4045197940056
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Maximálna stabilita vďaka tangenciálne usporiadaným otočným platničkám.  
Vysoké hodnoty posuvu pre maximálnu rýchlosť úberu materiálu vďaka optimálnej stabilite otočných platničiek v smere výslednej reznej sily.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	50 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	7
vhodná otočná rezná platnička	LO.U0904..
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219868 2 (8IP; 1,2 Nm)

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	8 mm
Séria	Power Tang
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie bitov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP