

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261352 16/07  |
| GTIN             | 4045197941527 |
| Trieda položky   | 21T           |

## Technický opis

|  |                |
|--|----------------|
| Odsadenie stredu L <sub>3</sub>                | 11 mm          |
| Celková dĺžka L                                | 150 mm         |
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub> | 19,5 mm        |
| vhodná otočná rezná platnička                  | VC.. 0702..    |
| Veľkosť doštičiek                              | 7 mm           |
| Výška upínania L <sub>2</sub>                  | 15 mm          |
| Držiak ISO-kód                                 | A16M SVVCR/L07 |
| Uhol nastavenia k                              | 72,5 Stupeň    |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky      | 269028 27      |
| Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>                     | 36 mm          |
| Šírka hrdla L <sub>4</sub>                     | 12,9 mm        |
| Úžitková hĺbka T                               | 6 mm           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>                        | 16 mm          |
| Norma  | Výrobná norma  |
| Druh použitia                                  | pravé          |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do                   | 3×D            |
| Vnútorné chladenie                             | áno            |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie      | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč                |

---

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6                                    | 674248 TX6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200 | 659957 200 |