

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261346 10/07 |
| GTIN | 4045197941459 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|----------------|
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 12,5 mm |
| Šírka hrdla L_4 | 7,5 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 7 mm |
| Držiak ISO-kód | A10H SVLCR/L07 |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Výška upínania L_2 | 9 mm |
| Dĺžka hlavy L_1 | 22 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Úžitková hĺbka T | 5 mm |
| Ø stopky D_s | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3xD |
| Vnútorané chladenie | áno |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|---|------------|
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200 | 659905 200 |
| Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX6 | 675155 TX6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200 | 659956 200 |