

**Garant****VC.T 070204, Typ: HB7025-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261362 HB7025-1
GTIN	4045197941350
Trieda položky	211

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 190 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SF
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7025-1
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie