

**Hrubovací brúsny kotúč Basic* „2 in 1“, Ø kotúčexšírka kotúča: 115X6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	560600 115X6
GTIN	9009012228588
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Univerzálne hrubovacie brúsne kotúče pre ploché a hranové brúsenie na **INOX a oceli**.

Špecifikácia: A30Q-BF.

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Šírka kotúča	6 mm
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Ø kotúčov	115 mm
Skratka pre brúsivo	A
Špecifikácia	A30-BF
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň

optimalizované pre materiál	INOX
optimalizované pre materiál	Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
Uni	podmienene vhodný		
suché	vhodný		