

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261353 10/07
GTIN	4045197941589
Trieda položky	21T

Technický opis

Šírka hrdla L_4	6,8 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13,5 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Dĺžka hlavy L_1	22 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Odsadenie stredu L_3	8 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVVCR/L07
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200