

**HOLEX****45° fazetková fréza, stopka Weldon, Typ: 30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216625 30
GTIN	4045197941244
Trieda položky	220

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
maximálny $\varnothing$ skosenia $D_{\max}$	42,3 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$	32 mm
vhodná otočná rezná platnička	SP..09T308
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	100 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219841 (15IP; 3,0 Nm)
$\varnothing$ stopky $D_s$ h6	20 mm
$\varnothing$ D	30 mm
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol skosenia smerom vzad	45 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Fazetková fréza

**Príslušenstvo**

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený  
uťahovací moment 3,0

---

211750 3,0