

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261347 10/07
GTIN	4045197941497
Trieda položky	21T

Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVLCL/L07
Šírka hrdla L ₄	7,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Uhol nastavenia k	95 Stupeň

Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200