

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261338 10/07
GTIN	4045197941268
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	13 mm
Držiak ISO-kód	A10K SVJCR/L07
Odsadenie stredu L_3	1,5 mm
Výška upínania L_2	9 mm
Dĺžka hlavy L_1	18 mm
Celková dĺžka L	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Šírka hrdla L_4	6,3 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	142 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Ø stopky D_s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200

659957 200