

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261347 16/07
GTIN	4045197941510
Trieda položky	21T

## Technický opis

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	19,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A16M SVLCR/L07
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	14,5 mm

Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX6	675155 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200