

**Garant****VCGT 050102, Typ: HB7125-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261358 HB7125-1
GTIN	4045197941329
Trieda položky	211

**Technický opis**

Typ	HB7125-1
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	70 - 180 m/min
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,05 - 0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	VF
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGT 050102

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie