

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261347 8/05
GTIN	4045197941480
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Držiak ISO-kód	A08F SVLCR/L05
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659905 200
Bit pre skrutky Torx®, 1/4 palca C 6,3, s torznou zónou Profil Torx® TX5	675155 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3 Maximálny ťahovací moment 200	659956 200