

**Deliaci kotúč PREMIUM***, Ø kotúčov: 178mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	563250 178
GTIN	9003176370695
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Tvrдый vysoko výkonný rezací kotúč špeciálne pre oceľové plechy, profily a rúry s najvyššou životnosťou.

Nevhodné pre INOX (Podiel Fe, S a Cl > 0,1agv%).

Použitie:

Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s v_c.

Špecifikácia:

A30S-BFXA.

Upozornenie:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Technický opis

Šírka kotúča	2,5 mm
Popis tvaru	rovný

maximálne otáčky	8500 min ⁻¹
Tvar	41
Ø otvora	22,23 mm
Špecifikácia	A30S-BFXA
Ø kotúčov	178 mm
pre hrúbky materiálu	7,5 - 12,5 mm
Skratka pre brúsivo	A
odporúčaný uhol nábehu	90 Stupeň
optimalizované pre materiál	Oceľ
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Upínacia príručka, pár Ø príruby 76

563990 76