

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 10/07
GTIN	4045197941541
Trieda položky	21T

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	13,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Šírka hrdla $L_4$	6,8 mm
Uhol nastavenia $\kappa$	72,5 Stupeň
Dĺžka hlavy $L_1$	22 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Celková dĺžka $L$	100 mm
Držiak ISO-kód	A10H SVVCR/L07
Odsadenie stredu $L_3$	8 mm
Výška upínania $L_2$	9 mm
Úžitková hĺbka $T$	6 mm
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200