

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261352 12/07
GTIN	4045197941534
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Výška upínania L ₂	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	28 mm
Uhol nastavenia k	72,5 Stupeň
Držiak ISO-kód	A12K SVVCR/L07
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15,5 mm
Šírka hrdla L ₄	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Celková dĺžka L	125 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Úžitková hĺbka T	6 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200