

**Garant**
**Krátky vrták HSS-E N, TiN, Ø DC h8: 6,5mm**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	113230 6,5
GTIN	4045197005687
Trieda položky	11B

## Popis

### Prevedenie:

Mimoriadne robustný a stabilný vďaka zosilnenej hrúbke jadra.

Brúsený profil s vysokou presnosťou vystredenej rotácie.

### Výhoda:

**Ideálne na vrtanie s malou hĺbkou vrtania (približne 2 - 4×D)** na NC strojoch a automatoch.

### Odporúčanie:

#### Maximálna hĺbka vrtania:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

## Technický opis

Dĺžka napínacích drážok $L_c$	31 mm
Posuv $f$ v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/ot,
Menovité $\varnothing D_c$	6,5 mm
Počet rezných hrán $Z$	2
Tolerancia menovitého $\varnothing$	h8
$\varnothing$ stopky $D_s$	6,5 mm
Celková dĺžka $L$	70 mm
Norma	DIN 1897
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	21,3 mm
Uhol špičky	130 Stupeň
Stopka	Valcová stopka

Povrchová úprava	TiN
Rezný materiál	HSS E
Typ	N
Vnútročné chladenie	nie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Špirálový vrták

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel' < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50	P
Ocel' < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37	P
Ocel' < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	31	P
Ocel' < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Ocel' < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	10	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	10	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	S
GG(G)	vhodný	31	K
CuZn	podmienene vhodný	100	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		