

**Garant**

**Upínací trň pre frézovacie hlavy valcové, s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40  
A = 300, Ø trňa d1: 16mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301139 16
GTIN	4045197942241
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Zväčšená dosadacia plocha nákrúžku.

**Vyhotovenie s funkciou tlmenia vibrácií, upínač s jadrom tlmiacim vibrácie.**

**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

**Rozsah balenia:**

Vrátane skrutky na utiahnutie frézy a unášacieho kameňa.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308820; 308835, špeciálny kľúč č. 309840. Skrutky na utiahnutie frézy č. 309860; 309861.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	17 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	16 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	300 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Upínač	SK 40 A = 300
Norma	DIN 6357

Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 8000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 μm
Stratégia obrábania	HPC
Kmitanie	tlmené
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy