


**Garant****XDMT090416ZDSR, HB415, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212885 UNI
GTIN	4045197943163
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{p \max}$ 

## Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	1,6 mm
Hrúbka platne S	4.76 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDMT090416ZDSR
Typ	HB415
Rezný materiál	HM
odporúčaná hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,2 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p \max}$	1,5 mm
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	3 mm

Počet výmien/rezných hrán	3
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	180	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	130	M
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		