


**Garant****Upínací trň pre frézy so závitom, SK 40, Závit M × dĺžka L1: M12X125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	301309 M12X125
GTIN	4045197943941
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Cylindrická konštrukcia.

**Použitie:**

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (AB) č. 308600 – 308806. AB-upínací klúč č. 308820 – 308835.

**Technický opis**

L <sub>2</sub>	5 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	125 mm
Vonkajší Ø D	34 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Závit M	M12×125
Ø otvoru D <sub>1</sub> tolerancia IT6	12,5 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	144 mm
Upínač	SK 40
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	ADB

Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Upínač skrutkovacej frézy