

**Garant**

tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, PSC 63 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308574 6      |
| GTIN             | 4045197944030 |
| Trieda položky   | 31C           |

**Popis****Prevedenie:**

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

**Technický opis**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Ø D <sub>2</sub>          | 21 mm          |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A   | 120 mm         |
| Vonkajší Ø D              | 27 mm          |
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné    |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>  | 6 mm           |
| Upínač                    | PSC 63 A = 120 |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača                    | ISO 26623-1                       |
| Vnútorne chladenie               | áno                               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Druh produktu                    | tepelný upínací trň               |