

Garant**TCMT 110208, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260954 HB7020
GTIN	4045197852861
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	SS
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 110208
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie