

**Garant****Klieštinové upínacie trne ER Tvar ADB, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302755 25
GTIN	4045197944795
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel.

- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>.**
- **Presne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimálne vlastnosti opotrebovania alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.**

**Použitie:**

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa **DIN 6499 typ A a B.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane upínacej matice ER.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

**Upozornenie:**

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

**Technický opis**

ER upínací kľúč	25
pre ER klieštiny	25
Náhradná upínacia matica ER	25

Dĺžka výčnelku Rozmer A	70 mm
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Vonkajší Ø D	42 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	1-16 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

## Príslušenstvo

ER upínací kľúč pre klieštinové upínače ER 25	309680 25
---	-----------