


**CC.T 09T304, Typ: PDL025****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260097 PDL025
GTIN	4960664757510
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	MFP-SK
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1 mm
Posuv f	0,03 - 0,15 mm/ot,
Typ	PDL025
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie