

**Garant****Klieštinové upínacie trne ER Tvar ADB, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 40****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302755 40
GTIN	4045197944818
Trieda položky	31A

**Popis**

Prevedenie:

Brúsený vonkajší a vnútorný kužel. Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!). Kvalita vyváženia G2,5/25 000 min-1. Presne vyvážená upínacia matica (G2,5/25 000 min-1). Optimálne vlastnosti opotrebovania alebo prenosu krútiaceho momentu vďaka presnej upínacej matici s povrchovou úpravou.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích kliešťach podľa DIN 6499 typ A a B.

Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice ER.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínacie kliešte ER č. 308881 – 309434, upínací kľúč ER č. 309680 – 309745 alebo č. 613300.

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

Upozornenie:

Vhodná upínacia matica č. 309580 alebo č. 309610.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	63 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
ER upínací kľúč	40
Náhradná upínacia matica ER	40

Rozsah upínania	3 - 26 mm
pre ER klieštiny	40
Ø upnutia D <sub>1</sub>	3-26 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	Klieštinový upínací trň

## Príslušenstvo

ER upínací kľúč, pre klieštinové upínače ER: 40	309680 40
---	-----------