

**CCMT 060202 Wiper, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 PV720
GTIN	4960664753703
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,2 mm
Lamač triesok	WP
Typ	PV720
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie