

**Garant****Upínací trň pre frézovacie hlavy s čelnými chladiacimi otvormi, typ ADB, BT 50  
A = 100, Ø trňa d1: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303035 32
GTIN	4045197944962
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. Typ ADB.

So 4 otvormi v chladiacom kanáli.

- **Valcový tvar.**
- **S otvorom na čip Balluff.**
- **Zväčšená kontaktná plocha nákrúžku.**
- **Vyhotovenie s tlmením vibrácií, upnutie s jadrom tlmiacim vibrácie.**

**Výhoda:**

Výrazne nižší sklon k vibráciám! Značné zvýšenie posuvu!

**Rozsah balenia:**

Vrátane uťahovacej skrutky na frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (TČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

**Upozornenie:**

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	78 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm

Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	32
Ø trňa d <sub>1</sub>	32 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	32
Ø upnutia D <sub>1</sub>	32 mm
Upínač	BT 50 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
otvor v chladiacom kanáli	nie je zatvárateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézovacie hlavy