

Garant**Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar ADB, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	302895 16
GTIN	4045197944986
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min⁻¹. Tvar ADB.

Použitie:

S líčovacím perom pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

Upozornenie:

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

Technický opis

Ø trňa d ₁	16 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	16
Vonkajší Ø D	32 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	16

Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	16
Ø upnutia D ₁	16 mm
Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6358
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy