

**CCMT 060202 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Typ	CA515
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie