

Garant**Hydraulické upínacie púzdro HT krátka, PSC 63, Ø upnutia D1: 20mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308556 20
GTIN	4045197945105
Trieda položky	31C

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
- Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
- Veľmi vysoká celková tuhosť vďaka optimalizovanej konštrukcii.

Použitie:

- Najvyššie prenosné krútiace momenty 550 Nm, vyhotovenie HT (High Torque).
- Na vŕtanie, vystružovanie a frézovanie.
- Na obrábanie planžety pri frézovaní.
- Ideálne tlmiace vlastnosti, ktoré vedú k optimálnemu povrchu obrobku, zvýšenej životnosti nástroja a ochrane vretena.

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302150, 302155, 302160 a 302165.

Technický opis

Ø upnutia D ₁	20 mm
Vonkajší Ø D	49 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Úžitková dĺžka L ₁	41 mm
vhodná redukčná objímka	302160; 302155

Upínač	PSC 63
Norma upínača	ISO 26623-2
Norma upínača	ISO 26623-1
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro