

**CCMT 060204 Wiper, Typ: PR1225****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	WP
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	M
Ďalšie použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 110 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1 mm
Typ	PR1225
Posuv $f$	0,03 - 0,15 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie