

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 CA510
GTIN	4960664753123
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CA510
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie