

Garant
sústružnícky držiak eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/09


ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260020 16/09
GTIN	4045197945150
Trieda položky	21U

Popis

Prevedenie:

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu. S chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT eco č. 317900 – 319886.

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	27 mm
Držiak ISO-kód	SCLCR/L 1616X09
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 28
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Celková dĺžka L	74 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Séria	Eco

Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15