

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 CA515
GTIN	4960664753222
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA515
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	110 - 380 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie