

**DCMX 070204 Wiper, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260383 PV720
GTIN	4960664753741
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	WP
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	PV720
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie