

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: PV720****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 270 m/min
Typ	PV720
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie